

**Schuifmaat Nonius 1/20, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410200 100
GTIN	4045197302106
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Vastzetschroef aan bovenkant. Zonder inchverdeling.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Verpakking	Etui
Aflezing	0,05 mm
Beklengte	30 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 100 mm
Verdeling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 2,2×1,0
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant

Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200