



Modulaire machineklem, Bekbreedte A: 200/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Artikelklasse	35G

Omschrijving

Uitvoering:

- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Machineklem met neertrekbecken.
- Inzetgehard HRC 60.
- Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbecken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16, 1 spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Opmerking:

Andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Technische beschrijving

Bekbreedte A	200 mm
Spanbereik b	400 mm
Gewicht	74 kg
Pasgroef langs l	16 mm
Bekhoogte C	65 mm
Pasgroef dwars n	16 mm

Kleurcode voor bijpassende accessoires	Gerardi 200
Totale lengte L	695 mm
Hoogte basisdeel G	70 mm
Maximale spankracht bij 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Producttype	Machineklem

Accessoires

T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
Spanklemstukken, paar Voor bekbreedte 200 mm	362120 200
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 200 mm	362146 200
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 200 mm	362147 200
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 200 mm	362148 200