

**Schuifmaat, parallaxvrij met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410640 150
GTIN	4045197304001
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Fijne, contrastrijke afleesschaal, meetvlakken fijn gelept. Vlakke nonius, voor **parallaxvrije aflezing**.
Met vastzetschroef aan bovenkant en ronde dieptemaat.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Aflezing	0,05 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	Ø 1,6
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm

Schaal verchromd	ja
Dieptemaat-Ø	1,6 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Tabel voor schuifmaten	412180
Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Schroef voor dieptemaathouder	412236