

**Schuifmaat Nonius 1/20, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410200 150
GTIN	4045197202932
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.
Vastzetschroef aan bovenkant.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Verpakking	Etui
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Aflezing	0,05 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm

Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------