

Mahr**Schuifmaten met momentvergrendeling, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410255 150
GTIN	4059192001575
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Fijne, contrastrijke afleesschaal. Meetvlakken fijn gelept.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	40 mm
Verpakking	stevige box
Aflezing	0,05 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm

Vastzetting	Momentvergrendeling
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Tabel voor schuifmaten	412180
Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500