

**Schuifmaat, parallaxvrij met momentvergrendeling, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410650 150
GTIN	4045197304018
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Fijne, contrastrijke afleesschaal, meetvlakken fijn gelept. Vlakke nonius, voor **parallaxvrije aflezing**.
Met momentvergrendeling en stabiele, vlakke dieptemaat.

Technische beschrijving

Beklengte	40 mm
Verpakking	stevige box
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezing	0,05 mm
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm

Schaal verchromd	ja
Vastzetting	Momentvergrendeling
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Tabel voor schuifmaten	412180
Schroef voor dieptemaathouder	412236