

Mitutoyo**Schuifmaten, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410300 150
GTIN	4946368530000
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Zonder inchverdeling.

Meetvlakken fijngeslepen.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Lengte kruispunten	21 mm
Aflezing	0,05 mm
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Verpakking	Etui
Meetbereik	0 - 150 mm
Verdeling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	143 g
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4

Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Schaal verchromd	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding	Verhoogde geleidebanen
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Vastzetschroef M2,6	410410
Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120