


**Schuifmaat Nonius 1/20, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410200 300
GTIN	4045197519207
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.  
Vastzetschroef aan bovenkant.

**Levering:**

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

Aflezings	0,05 mm
Kalibratie	A1
Verpakking	Etui
Meetbereik	0 - 300 mm
Beklengte	64 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 4,7×1,8
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm

Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

### Accessoires

Kunststof box Type MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------