

**Mitutoyo****Schuifmaten, Meetbereik: 150HMmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

**Zonder** inchverdeling.

Meetvlakken fijngeslepen. met meetvlakken van **hardmetaal**.

**Accessoires:**

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

Beklengte	40 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1
Lengte kruispunten	17 mm
Aflezing	0,05 mm
Meetvlak	HM-uitgeruste meetvlakken
Verpakking	Etui
Verdeling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	145 g

Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Schaal verchromd	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding	Verhoogde geleidebanen
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Vastzetschroef M2,6	410410