

**Schuifmaat nonius 1/50 met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410205 150
GTIN	4045197202949
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Vastzetschroef aan bovenkant.

Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel

Norm: ISO 13385

Aflezingsomschakelbaar: mm / inch

Dieptemaat: Ø 1,6

Verpakking: Etui

Kalibratie: A1

Aflezingsomschakelbaar: 0,02 mm

Verdeling: 1/50 mm

Verdeling: 1/1000 inch

Meetafwijking E MPE: ±0,04 mm

Beklengte: 40 mm

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Verpakking	Etui
Aflezingsomschakelbaar	0,02 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Verdeling	1/50 mm

Verdeling	1/1000 inch
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	Ø 1,6
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011030 200
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011050 200
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Kunststof box Type MS150	412470 MS150
Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Kunststof box Type MS150	412468 MS150