



Kunststof duimstok bijzonder glasvezelverstevigd, Lengte: 2Rm



Bestelgegevens

Bestelnummer	466210 2R
GTIN	4010995370671
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Delen van **glasvezelversterkte, buigvaste kunststof** met mat oppervlak. Uiterst resistent en breukvast; kerf-, kras- en watervast. Met groef-scharnier-verbinding en nauwkeurig aangebrachte mm-verdeling. Delen met 90°; en 180°-vergrendeling. Deklagen van **glasvezels in lengterichting** absorberen buigkrachten en zorgen voor een **bijzondere stijfheid** van de duimstok. Gepatenteerd scharnier met voorgespannen veerstaven. Met slijtvast metalen sluitstuk aan eerste en laatste deel. Afleesbaar aan beide kanten door achterwaarts lopende schaalverdeling (recto verso).

Technische beschrijving

Aantal delen	10
Lengte	2 m
Breedte	15 mm
Norm	EG II
Producttype	Duimstok