


**Schuifmaten voor linkshandigen, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410405 150
GTIN	4045197217677
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Vastzetschroef aan bovenkant.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Meetvlakken fijn gelept.

Voor linkshandigen.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Beklengte	40 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Verpakking	Etui
Aflezing	0,05 mm
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3

Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
---	--------