

**Teroson****Teromix tweecomponenten-PU-lijm, 50 ml, Producent-ID: 6700ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Artikelklasse	04L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Universele lijm. Voor het verlijmen van een groot aantal verschillende materialen zoals edelstaal, aluminium en andere metalen, kunststoffen, hout en gelakte oppervlakken (niet aanbevolen voor PP en PE). Uitharding onafhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Eenvoudig te verwerken door meegeleverde statische menger.

**Toepassing:**

Bijzonder geschikt voor kunststof delen in auto's.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07 let op

Treksterkte: 13 N/mm<sup>2</sup>

**Technische beschrijving**

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Treksterkte	13 N/mm <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	PU 6700 ME
Dynamische viscositeit	16000 mPas

Vorm	Pasta
Chemische basis	Polyurethaan
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
Kleur	grijs
Eigenschap	schuurbaar
Hardheid volgens Shore A	95
Opslagtemperatuur	10 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Verwerkingstijd	5 s
Inhoud	50 g
Verwerkingstemperatuur	18 - 25 °C
geschikt voor materiaal	Edelstaal
geschikt voor materiaal	Aluminium
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	hout
Dichtheid	1,45 g/cm <sup>3</sup>
Volledig uitgehard na	5 min
Handvastheid na	2 min
maximale spleetmaat	3 mm
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Tweecomponenten-lijm