

PLANOLITH**Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 630X400mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 430400 630X400 |
| GTIN | 2050001042620 |
| Artikelklasse | 46H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

DIN 876/00 – ultrafijn diamantgelept voor de meetkamer.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking. Inclusief ingezette stalen kogels.

Opmerking:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Technische beschrijving

| | |
|----------|----------|
| Vlakheid | 0,003 mm |
|----------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Dikte | 70 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Aantal ingezette stalen kogels | 3 |
| Norm | DIN 876 |
| Nauwkeurigheid | 00 mm |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Producttype | Meetplaat |

Accessoires

Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X400 mm

431000 630X400