



Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362250 100
GTIN	4250364400183
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel met langs- en dwarsleuf maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.
- Onderhoudsvrije hogedrukspindel met constant drukvermogen door slijtvaste, zuiver mechanisch werkende krachtversterker.
- Hoogwaardig nodulair gietijzer, geharde en geslepen werkstuksteun en geslepen geleidebanen.
- Gewenste spandruk vooraf instelbaar: bij stand 0 geen hoge druk. Uit duurtests is gebleken dat de krachtversterker één miljoen werkslagen zonder schade doorstaat.
- Geen afnemen van de spankracht. Snel uitlijnen met 2 losse T-sleufpasblokken in de nauwkeurig vervaardigde sleuf in de spanklem.
- Verwisselbare bekken, gehard en geslepen (met langs- en dwarsgroeven).
- Hoogtetolerantie – 0,03 mm.

Toepassing:

- Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
- Gelijke steunhoogte maakt rationeel werken met meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.
- Spannen met behulp van kruk. Hoge spankrachten worden met geringe lichamelijke inspanning door maximaal 2 spindelomwentelingen bereikt.

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geribbelde spanbekken, handkruk.

Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
---------	-------

Spanbereik b I	0 - 82 mm
Steunhoogte G -0,05	53,5 mm
Spanbereik b II	78 - 162 mm
Hoogte basisdeel c	87 mm
Bekbreedte	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
Spankracht	30 kN
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HD-Allmatic
Bekhoogte C	32 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 100 mm	362420 100
Omslag Voor bekbreedte 100 mm	360810 100
Spanbekken, paar, met langs- en dwars sleuven Voor bekbreedte 100 mm	362400 100
Spanklemstukken 2-delige set Voor bekbreedte 100 mm	360750 100
Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak Voor bekbreedte 100 mm	362560 100
Prismabekken, paar Voor bekbreedte 100 mm	362500 100