



Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362250 125
GTIN	4250364400206
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel met langs- en dwarsleuf maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.
- Onderhoudsvrije hogedrukspindel met constant drukvermogen door slijtvaste, zuiver mechanisch werkende krachtversterker.
- Hoogwaardig nodulair gietijzer, geharde en geslepen werkstuksteun en geslepen geleidebanen.
- Gewenste spandruk vooraf instelbaar: bij stand 0 geen hoge druk. Uit duurtests is gebleken dat de krachtversterker één miljoen werkslagen zonder schade doorstaat.
- Geen afnemen van de spankracht. Snel uitlijnen met 2 losse T-sleufpasblokken in de nauwkeurig vervaardigde sleuf in de spanklem.
- Verwisselbare bekken, gehard en geslepen (met langs- en dwarsgroeven).
- Hoogtetolerantie – 0,03 mm.

Toepassing:

- Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
- Gelijke steunhoogte maakt rationeel werken met meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.
- Spannen met behulp van kruk. Hoge spankrachten worden met geringe lichamelijke inspanning door maximaal 2 spindelomwentelingen bereikt.

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geribbelde spanbekken, handkruk.

Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires

HD-Allmatic

Spanbereik b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
Hoogte basisdeel c	120 mm
Gewicht	30 kg
Spanbereik b II	98 - 202 mm
Spankracht	40 kN
Bekbreedte	125 mm
Bekhoogte C	40 mm
Steunhoogte G -0,05	78 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Omslag Voor bekbreedte 125/160 mm	360810 125/160
Rolneertrekbecken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362460 125
Spanbekken, paar, met langs- en dwarsseuven Voor bekbreedte 125 mm	362400 125
Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 125 mm	362420 125
Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak Voor bekbreedte 125 mm	362560 125
Basisbekken, paar, zacht Voor bekbreedte 125 mm	362520 125
Veerbladbecken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362600 125
Prismabekken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362500 125
Reserveveerbladen, paar Voor bekbreedte 125 mm	362620 125
Spanklemstukken2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm	360750 125/160