



## Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	362250 160
GTIN	4250364400220
Artikelklasse	34A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel met langs- en dwarsleuf maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.
- Onderhoudsvrije hogedrukspindel met constant drukvermogen door slijtvaste, zuiver mechanisch werkende krachtversterker.
- Hoogwaardig nodulair gietijzer, geharde en geslepen werkstuksteun en geslepen geleidebanen.
- Gewenste spandruk vooraf instelbaar: bij stand 0 geen hoge druk. Uit duurtests is gebleken dat de krachtversterker één miljoen werkslagen zonder schade doorstaat.
- Geen afnemen van de spankracht. Snel uitlijnen met 2 losse T-sleufpasblokken in de nauwkeurig vervaardigde sleuf in de spanklem.
- Verwisselbare bekken, gehard en geslepen (met langs- en dwarsgroeven).
- Hoogtetolerantie – 0,03 mm.

#### Toepassing:

- Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
- Gelijke steunhoogte maakt rationeel werken met meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.
- Spannen met behulp van kruk. Hoge spankrachten worden met geringe lichamelijke inspanning door maximaal 2 spindelomwentelingen bereikt.

#### Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geribbelde spanbekken, handkruk.

### Technische beschrijving

Spanbereik b l	0 - 152 mm
----------------	------------

L <sub>4</sub>	613 - 915 mm
Steunhoogte G –0,05	85 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HD-Allmatic
Gewicht	60 kg
Spankracht	60 kN
Bekhoogte C	50 mm
Hoogte basisdeel c	137 mm
Spanbereik b II	147 - 302 mm
Bekbreedte	160 mm
Producttype	Machineklem

## Accessoires

Prismabekken, paar Voor bekbreedte 160 mm	362500 160
Veerbladbekken, paar Voor bekbreedte 160 mm	362600 160
Reserveveerbladen, paar Voor bekbreedte 160 mm	362620 160
Rolneertrekbecken, paar Voor bekbreedte 160 mm	362460 160
Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 160 mm	362420 160
Basisbekken, paar, zacht Voor bekbreedte 160 mm	362520 160
Omslag Voor bekbreedte 125/160 mm	360810 125/160
Spanklemstukken2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm	360750 125/160
Spanbekken, paar, met langs- en dwarsseuven Voor bekbreedte 160 mm	362400 160