

**Hoekmeter Winkeltronic, resolutie 0,1 graden, Lengte: 400mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 467540 400 |
| GTIN | 4016054102320 |
| Artikelklasse | 46R |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoekmeter met nauwkeurige weergave van de openingshoek van de beweegbare meetbek. Met geïntegreerde horizontale en verticale libel. Hold-knop voor het vasthouden van meetwaarden. Nulstellen van de weergave in elke willekeurige positie mogelijk.

Levering:

Inclusief 4 batterijen nr. 081561 maat LR6 en etui.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| Numerieke resolutie | 0,1 graden |
| Lengte | 400 mm |
| Meetbereik | 0 - 200 graden |
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR6 |
| Maximale afwijking | 0,2 graden |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |

| | |
|--------------|----------|
| Kalibratie | H2 |
| Meettechniek | Digitaal |
| Producttype | Waterpas |

Dienstverlening

| | |
|--|-------------|
| KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,10 mm/m | 026620 0,10 |
|--|-------------|

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|