

 Mahr**Digitale schuifmaat met groot display, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412717 150
GTIN	4059192002107
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met hoekige dieptemaat.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Beklengte	40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat aanwezig	ja
Kalibratie	A1
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,3
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch

Meetbereik	0 - 150 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------