

Mitutoyo**Digitale schuifmaat met AOS-systeem en gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412642 150
GTIN	4946368667928
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** biedt meer bescherming tegen water en stof.

- **Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.**
- **Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.**

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080 en nr. 497100 met gegevenstoets.

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Technische beschrijving

Cijferhoogte LCD-weergave	9 mm
Bedrijfsduur	20000 h
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Norm	ISO 13385
Dieptemaat aanwezig	ja
Beklengte	40 mm

Kalibratie	A1
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Batterijtype	Knoopcel
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S1	498966 S1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120

Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Batteriefachdeckel Type B	412239 B