

**KARL DEUTSCH****Wanddikte- en geluidssnelheidsmeter (zonder testkop), Type: 1076B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Artikelklasse	49G

**Omschrijving****Uitvoering:**

kleine, handzame ultrasonische wanddiktemeter met automatische testkopherkenning. **Meetbare materialen: alle geluid geleidende materialen, zoals staal, ijzer, non-ferrometalen, kunststoffen, glas, keramiek, etc.** Wanddikte- en geluidssnelheidsmeting in één apparaat.

- **Praktische gebruiksaanwijzing in begrijpelijke tekst (meertalig).**
- **Variabele weergavemodi voor een optimale aanpassing aan de meettaak: – standaardweergave – differentiewaarde – minimale waarde**

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief transportkoffer, contactmiddel (100 ml), 2 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport.

**Accessoires:**

Meetkoppen met meetbereik tot 400 mm op aanvraag.

**Opmerking:**

Uitvoeringen met geheugen, gegevensuitgang en statistische software of voor het meten van de wanddikte bij gecoat materialen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Batterijtoestandsweergave	optisch en akustisch
Breedte	81 mm
Meetbereik geluidssnelheid	100 - 19999 m/s
Lengte	131 mm
Hoogte	32 mm
Meetbereik wanddikte	zie testkop nr. 496954
Gewicht inclusief batterijen, zonder behuizingsbescherming	175 g
Aflezing	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
IP-klasse	IP 54
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Wanddiktemeter

## Accessoires

Beschermfolie 10-delige set Type PB4	496957 PB4
Testkop Type PB10	496954 PB10
Testkop Type PB4	496954 PB4
Handgreephuls voor testkop PB Type PB10	496956 PB10
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Handgreephuls voor testkop PB Type PB4	496956 PB4
Contactmiddel Inhoud 500 ml	496958 500