



Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak, Voor bekbreedte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362560 125
GTIN	4250364400473
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

de extra bekken zorgen voor een verveelvoudiging van de toepassingsmogelijkheden. Hydraulische compensatiebekken voor meervoudig spannen van rond materiaal of voor het spannen van werkstukken met oppervlakteafwijkingen op aanvraag.

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Nr. 362010.

ALLMATIC Nr. 362250 – 362300 en met basisbek nr. 361500 – 361520 geschikt voor versie NC8. Adapterbekken nr. 361600, 361620 ook geschikt voor alle NC-versies.

Opmerking:

Bevestigingsschroeven apart bestellen nr. 362621 M10×23.

Technische beschrijving

Geschikt voor kleurcode	HD-HOLEX
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	HD-Allmatic
Geschikt voor kleurcode	Basic

Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Voor bekbreedte	125 mm
Producttype	Bankschroefbekken