

Garant**Machineklem voor 5-assige bewerking Xpent, Type: 0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361100 0
GTIN	4045197848925
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Flexibel, modulair spansysteem.**
- **Alle functievlakken gehard en geslepen.**
- **Spankracht tot 40 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Beide spanmodules individueel op basisrail te positioneren.**
- **Variabel span- resp. verstelbereik.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid < 0,01 mm.**
- **Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200mm.**

Toepassing:

Perfect voor de echte 5-zijdige bewerking.

In combinatie met verschillende bekken is conventioneel spannen met glad vlak en spannen van onbewerkte delen mogelijk.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelverlengstuk, kruk / schroevendraaier voor binnenzeskantbouten (bij type 1S), spanmodule vast, spanmodule mobiel.

Accessoires:

Spanmodules nr. 361105 – 361110, middenbek nr. 361111, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstukken nr. 361120, spanklemstukken nr. 361165, momentsleutel nr. 656050 gr. 120, bitdop nr. 643329, werkstukaanslag nr. 360094, opzetbekken nr. 361123 – 361138.

Opmerking:

Geschikte opzetbekken nr. 361123 – 361137 en voorzetbekken nr. 361140 – 361151 worden niet meegeleverd. Bij spansituatie S4 is nog een spindelverlengstuk nr. 361120

nodig. Voor een perfecte smering van het gereedschap adviseren wij universeel vet nr. 083592 PLUS.

Technische beschrijving

Spanbereik S2	84 - 168 mm
Breedte B	100 mm
Groefbreedte n H7	20 mm
Spanbereik S3	159 - 243 mm
Spanbereik S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Spanbereik S4	239 - 301 mm
Gewicht	19 kg
Hoogte h	40 mm
Hoogte basisdeel c	125 mm
Lengte L	362 mm
Spankracht tot maximaal	32 kN
maximaal draaimoment	65 Nm
Sleutelwijdtematen	5 mm
Sleutelwijdtematen	8 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Xpent0
Serie	Xpent
Maat spindelverlengstuk	80
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

Klemstuk Type 5	361160 5
Voorzetbek grip 5/5 Voor type 80	361141 80

Opzetbek voor gedraaide spanmodulesstar Voor type 100	361126 100
Voorzetbek grip 3/3 Voor type 80	361140 80
Klemstuk Type 2	361160 2
Spanklemstuk Type CS0	361165 CS0
Spindelverlengstuk Type 80 mm	361120 80
Voorzetbek grip 3/3 Voor type 100	361140 100
Voorzetbek grip 3/5 Voor type 63	361142 63
Voorzetbek grip 3/5 Voor type 100	361142 100
Combi voorzetbek grip/glad 3/3 Voor type 80	361145 80
Basisrail Type 520	361115 520
Voorzetbek glad 3/5gecoat Voor type 100	361144 100
Voorzetbek zacht 12/20 Voor type 63	361146 63
Spindelverlengstuk Type 160 mm	361120 160
Grip-opzetbekstar Voor type 100	361128 100
Opzetbek standaard Voor type 63C	361124 63C
Klemstuk Type 4	361160 4
Voorzetbek zacht 20/20 Voor type 100	361147 100
Kruk Type 8	361167 8
Spanmodule vast Voor type 0	361105 0
Opzetbek standaard Voor type 100	361124 100
Spanmodule mobiel Voor type 0	361110 0
Voorzetbek prisma Voor type 100	361148 100
Voorzetbek prisma Voor type 63	361148 63
Voorzetbek glad voor prismabek Voor type 100	361149 100
Voorzetbek glad 3/5gecoat Voor type 63	361144 63
Klemstuk Type 6	361160 6
Voorzetbek glad voor prismabek Voor type 80	361149 80
Voorzetbek glad 3/5 Voor type 80	361143 80
Voorzetbek grip 5/5 Voor type 100	361141 100

Voorzetbek glad 3/5gecoat Voor type 80	361144 80
Spindel Type TR14	361119 TR14
Zachte opzetbek Voor type 100	361130 100
Opzetbekpendelend Voor type 100	361127 100
Opzetbek voor beschermingsstrips Voor type 100	361131 100
Voorzetbek zacht 20/20 Voor type 63	361147 63
Voorzetbek glad 3/5 Voor type 63	361143 63
Voorzetbek zacht 20/20 Voor type 80	361147 80
Adapterplaat Voor type 360	361170 360
Voorzetbek glad voor prismabek Voor type 63	361149 63
Voorzetbek grip 5/5 Voor type 63	361141 63
Opzetbek standaard Voor type 80C	361124 80C
Combi voorzetbek grip/glad 3/3 Voor type 63	361145 63
Basisrail Type 360H	361115 360H
Voorzetbek prisma Voor type 80	361148 80
Zachte opzetbek Voor type 63	361130 63
Combi voorzetbek grip/glad 3/3 Voor type 100	361145 100
Grip-opzetbekpendelend Voor type 100	361129 100
Voorzetbek zacht 12/20 Voor type 80	361146 80
Voorzetbek zacht 12/20 Voor type 100	361146 100
Klemstuk Type 3	361160 3
Voorzetbek glad 3/5 Voor type 100	361143 100
Basisrail Type 360	361115 360
Klemstuk Type 1	361160 1
Adapterplaat Voor type 440	361170 440
Voorzetbek grip 3/5 Voor type 80	361142 80
Basisrail Type 440	361115 440
Voorzetbek grip 3/3 Voor type 63	361140 63