


Garant**Basisrail, Type: 520****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361115 520
GTIN	4045197848970
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet gehard en geslepen. Gelaserde schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules. Groef aan de zijkant voor spanklemstukken en dwarsleuven voor uitlijnen op de machinetafel.

De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105 – 361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123 – 361137.

T.b.v.:

Spanmodules nr. 361105 – 361110.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 361165, adapterplaat voor GARANT ZeroClamp nr. 361170, spanpen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138.

Opmerking:

Geschikte T-groefstukken zijn te vinden onder nr. 375365.

Vanaf maat 650 zijn GARANT ZeroClamp-boringen op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

Lengte L	522 mm
Aantal ZC-boringen	3
Breedte B	100 mm
Hoogte H	40 mm
Gewicht	12,5 kg

Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Serie	Xpent
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Uitlijnhulp

Accessoires

Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 16 mm	375365 16
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 10 mm	375365 10
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 28 mm	375365 28
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 18 mm	375365 18
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 12 mm	375365 12
Spanklemstuk Type CS1	361165 CS1
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 22 mm	375365 22
Spanklemstuk Type CS0	361165 CS0
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 24 mm	375365 24
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 14 mm	375365 14