

**Garant****Opzetbek pendelend, Voor type: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361127 100
GTIN	4045197849083
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gecoat, gehard en geslepen.

**Toepassing:**

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140 – 361149.

**T.b.v.:**

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten.

**Opmerking:**

Montageadvies op **spanmodule vast**.

Geschikte tegenbek nr. 361125.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Beklengte l	60 mm
Pendelhoek	15 graden
Bekbreedte b	100 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	20 mm

Bekhoogte h	40 mm
Lengte l <sub>1</sub>	12 mm
Producttype	Bankschroefbekken