

Garant**Grip-opzetbek star, Voor type: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361128 100
GTIN	4045197849090
Artikelklasse	310

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238 – 361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Technische beschrijving

Lengte l_1	33 mm
Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Bekhoogte h	35 mm
Hoogte h_1	35 mm
Bekbreedte b	100 mm
Beklengte l	70 mm
Producttype	Bankschroefbekken

