

**Garant****Grip-opzetbek pendelend, Voor type: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361129 100
GTIN	4045197849106
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238 – 361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

**T.b.v.:**

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten.

**Opmerking:**

Montageadvies op **spanmodule vast**.

Geschikte tegenbek nr. 361128.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Beklengte l	70 mm
Bekhoogte h	35 mm
Lengte l <sub>1</sub>	33 mm
Bekbreedte b	100 mm

Pendelhoek	30 graden
Producttype	Bankschroefbekken