

**Garant****Voorzetbek glad 3/5 gecoat, Voor type: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361144 100
GTIN	4045197849236
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:****3 mm oplegvlak.**

Eerste spanniveau met 3 mm hoogte. Tweede spanniveau met 5 mm hoogte.  
3 mm oplegvlak.

**Voordeel:**

**Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.**

**T.b.v.:**

Opzetbekken nr. 361124 – 361127, nr. 361133 en nr. 361135.

Getrapte bekken nr. 361295– 361296.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	100 mm
Beklengte l	12 mm
Lengte l <sub>1</sub>	9 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	17 mm
Hoogte h <sub>2</sub>	15 mm
Bekhoogte h	20 mm
Lengte l <sub>2</sub>	9 mm

Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Geschikt voor kleurcode	Xpent1-2
Producttype	Bankschroefbekken