

**Klokschuifmaat, Type: 150/01****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Mat verchromde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermd tandheugel. Precisieklok met draibare wijzerplaat met vastzetschroef. Aflezing 1 mm op de liniaal, 1/100 mm op de wijzerplaat.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Wijzeromwenteling	1 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Aflezing (wijzerplaat)	0,01 mm
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 4,8×1,7
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box

Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Klokschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200