

 Mahr**Digitale schuifmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412729 200
GTIN	4059192002169
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 8,5 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940.

**Technische beschrijving**

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Dieptemaat aanwezig	ja
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Norm	ISO 13385
Kalibratie	A1
Beklengte	50 mm
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Cijferhoogte LCD-weergave	8,5 mm

Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 200 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S4E	498966 S4E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975