

Mitutoyo**Digitale schuifmaat met AOS-systeem en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412637 150
GTIN	4946368667775
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** biedt meer bescherming tegen water en stof.

- **Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.**
- **Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.**

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Technische beschrijving

Dieptemaat aanwezig	ja
Cijferhoogte LCD-weergave	9 mm
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Norm	ISO 13385
Bedrijfsduur	20000 h
Dieptemaat	Ø 1,9

Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
Batteriefachdeckel Type B	412239 B