

**Garant****Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 4 mm, Ø D: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218540 50
GTIN	4045197848697
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Opmerking:**

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	2
Opnamedraad M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Maximale insnijdiepte a <sub>e,max</sub>	14 mm

geschikte wisselplaat	SNHX
Kraaglengte $L_1$	15 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Aantal wisselplaten	4
Breedte $a_p$	4 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN..1102
Wisselplaatschroevenset	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219948