

Garant**Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 4 mm, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218540 80
GTIN	4045197849519
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Opmerking:

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SNHX
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	22,5 mm
Ø D ₂	29 mm
Opnamedraad M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm

Snijkant-Ø D _c	80 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	5
Aantal wisselplaten	10
Breedte a _p	4 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN..1102
Wisselplaatschroevenset	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219948
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP