

**Garant****Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 5 mm, Ø D: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218542 50
GTIN	4045197849977
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Opmerking:**

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	14 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{eff}$	2
Opnamedraad M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Kraaglengte L <sub>1</sub>	15 mm
Aantal wisselplaten	4
Breedte a <sub>p</sub>	5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN..1103
Wisselplaatschroevenset	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219949
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2