

Garant**Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 5 mm, Ø D: 63mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 218542 63 |
| GTIN | 4045197849984 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Opmerking:

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------|
| Effectief aantal snijkanten Z_{eff} | 4 |
| Totale lengte L_{totaal} | 35 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 63 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Ø D_2 | 29 mm |
| Maximale insnijdiepte $a_{\text{e,max}}$ | 14 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Opnamedraad M | M16 |
| geschikte wisselplaat | SNHX |
| Aantal wisselplaten | 8 |
| Breedte a _p | 5 mm |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Inwendige koeling | nee |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| ISO-code wisselplaat | SN..1103 |
| Wisselplaatschroevenset | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Producttype | Schijffrees |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219949 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP | 674252 9IP |