

Garant**Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218542 80
GTIN	4045197849991
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Opmerking:

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Snijkant-Ø D_c	80 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Opnamedraad M	M16
Ø D_2	29 mm
Ø D_1 h6	17 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
Maximale insnijdiepte $a_{e\text{max}}$	22,5 mm
Aantal wisselplaten	10
Breedte a_p	5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN..1103
Wisselplaatschroevenset	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219949
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2