

**Garant****Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 218544 50     |
| GTIN          | 4045197850003 |
| Artikelklasse | 210           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Opmerking:**

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

**Technische beschrijving**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kraaglengte L <sub>1</sub> | 15 mm |
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub>  | 50 mm |
| geschikte wisselplaat      | SNHX  |
| Ø D <sub>2</sub>           | 29 mm |
| Opnamedraad M              | M16   |
| Ø D <sub>1</sub> h6        | 17 mm |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$            | 35 mm                 |
| Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$ | 2                     |
| Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$    | 14 mm                 |
| Aantal wisselplaten                          | 4                     |
| Breedte $a_p$                                | 6 mm                  |
| Schachtuitvoering                            | met schroefdraad      |
| Inwendige koeling                            | nee                   |
| Gereedschapswissel                           | PowerCard             |
| ISO-code wisselplaat                         | SN..1203              |
| Wisselplaatschroevenset                      | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Producttype                                  | Schijffrees           |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2  |
| Wisselplaatschroevenset 10-delig  | 219950      |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP      | 674252 15IP |