

Garant**Schijffrees met schroefdraad breedte ap = 6 mm, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218544 80
GTIN	4045197850027
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Opmerking:

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	80 mm
Ø D ₂	29 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Maximale insnijddiepte a _{e,max}	22,5 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Opnamedraad M	M16
Aantal wisselplaten	8
Breedte a_p	6 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN..1203
Wisselplaatschroevenset	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219950
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2