

**Klokschuifmaat, Type: 150/02****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Mat verchromde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel. Precisieklok met draaibare wijzerplaat met vastzetschroef.

Bijzonder smalle dieptemaat. Aflezing 1 mm op de liniaal, 2/100 mm op de wijzerplaat.

**Accessoires:**

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Wijzeromwenteling	2 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezing (wijzerplaat)	0,02 mm
Beklengte	40 mm
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,6×1,7
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Verpakking	stevige box
Producttype	Klokschuifmaat

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200