

Mahr**Digitale schuifmaat met groot display en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412716 150
GTIN	4059192002084
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met ronde dieptemaat.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Dieptemaat aanwezig	ja
Dieptemaat	Ø 1,6
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Kalibratie	A1
Beklengte	40 mm
Aflezingsnauwkeurigheid	0,01 mm

Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------