

Mahr**Meetstandaard ST-G voor ruwheidsmeters met granieten vlakplaat, Type: PST-G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	498857 PST-G
GTIN	4059192061470
Artikelklasse	43C

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetstandaard ST-G. Granieten vlakplaat **met** centrale 10 mm T-groef.

T.b.v.:

Ruwheidsmeter 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499001 gr. M300, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310, nr. 499041 gr. M400.

Accessoires:

kruistafel CT120 op aanvraag.

Opname nr. 499035 voor handprisma PS10; M310 en GARANT ST2.

Opname nr. 499012 voor aandrijfunit M300.

Opname nr. 499046 voor aandrijfunit M400.

Opname nr. 499013 voor ruwheidsmeter PS10; M310 en GARANT ST2.

Technische beschrijving

Basis lengte	500 mm
Basis breedte	300 mm

In de hoogte verstelbare meetkolom	300 mm
Producttype	Meetstandaard