

Garant**Fasenfrees 60°, Weldonschacht, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216552 5
GTIN	4045197851734
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	70 mm
Maximale afschuin- $\varnothing D_{\text{max}}$	16 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
geschikte wisselplaat	260982 HB725-1
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	20 mm
Aantal snijkanten Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts	60 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	219795 1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP