

**Garant****Fasenfrees 60°, Weldonschacht, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216552 16
GTIN	4045197851741
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	35 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale afschuin- $\varnothing D_{max}$	26 mm
$\varnothing D$	15,8 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260982 HB725-1
Totale lengte $L_{totaal}$	90 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts	60 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-  
profiel 8IP

674252 8IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2

Spanschroef Type 1

219795 1