

**Garant****Fasenfrees 60°, Weldonschacht, Type: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216552 20
GTIN	4045197851758
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	39 mm
geschikte wisselplaat	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Maximale afschuin-Ø D <sub>max</sub>	35 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts	60 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-  
profiel 15IP

674252 15IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0

Spanschroef

219844