



## Afbraamschijf SG-STEEL, Schijf-Ø×schijfbreedte: 125X7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	560430 125X7
GTIN	4007220242308
Artikelklasse	55S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Harde afbraamschijf (hardheid R) uit de **serie SG voor staal** met hoge afneemcapaciteit en zeer goede standtijd.

**Specificatie: A24R-SG-STEEL.**

### Technische beschrijving

Schijfbreedte	7 mm
Maximaal toerental	12200 min <sup>-1</sup>
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm

Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A24R-SG
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		