

**Kiepwagen, RAL 7016, met aftapkraan, Bakvolume: 250l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919923 250
GTIN	4017976247014
Artikelklasse	96D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

**Callout:**

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

**Technische beschrijving**

Hoogte	780 mm
Wiel-Ø	200 mm
Stortrand hoogte met wielen	780 mm
Bakmaat hoogte	413 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Breedte	713 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Bakmaat lengte	1200 mm
Bakvolume	250 l
Belastbaarheid	750 kg
Bakmaat breedte	652 mm
Lengte	1359 mm
Gewicht	70 kg
Vorkkokerafstand B	203 mm
Producttype	Kiepbak