

**Kiepwagen, RAL 7016, met aftapkraan, Bakvolume: 600l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919923 600
GTIN	4017976247038
Artikelklasse	96D

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Gewicht	95 kg
Belastbaarheid	750 kg
Wiel-Ø	200 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Hoogte	1099 mm
Bakmaat lengte	1321 mm
Bakvolume	600 l
Bakmaat hoogte	735 mm
Lengte	1458 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Stortrand hoogte met wielen	843 mm
Vorkkokerafstand B	327 mm
Bakmaat breedte	794 mm
Breedte	855 mm
Producttype	Kiepbak