



## Afbraamschijf PREMIUM\*\*\* Focur, Schijf-Øxschijfbreedte: 230X7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	560200 230X7
GTIN	9003172337623
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Speciaal type** voor de **bewerking van gietijzer**. Hoogwaardig zirkoonkorund en siliciumcarbide maken een zeer hoge afneemcapaciteit bij geringe aandrukkracht mogelijk, ook bij **gemetalliseerd gietijzer**.

**Specificatie: ZA24N-BFX.**

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	6600 min <sup>-1</sup>
Schijfbreedte	7 mm

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	230 mm
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Specificatie	A24Q-BFX
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Gietijzer
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		