



Afbraamschijf PREMIUM***, Schijf-Øxschijfbreedte: 125X7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560405 125X7
GTIN	9003170053167
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor de bewerking van **non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.**

Specificatie: A36L-BFX.

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Technische beschrijving

Schijfbreedte	7 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹

Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		