

HOLEX**Afbraamschijf '2 in 1', Schijf-Øxschijfbreedte: 230X8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 560500 230X8 |
| GTIN | 4045197157447 |
| Artikelklasse | 52M |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Afbraamschijf voor **staal en RVS** met **lange standtijd** en grote afneemcapaciteit.

Specificatie: A30Q-BF.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|------------------------|
| Maximaal toerental | 6600 min ⁻¹ |
| Schijfbreedte | 8 mm |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Schijf-Ø | 230 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Specificatie | A30Q-BF |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Afbraamschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |